



## Dvostrani okasti ključ, ravni, za Torx® vijke, Torx® profil: E14XE18



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	619400 E14XE18
GTIN	4018754022366
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Ravnog oblika. Plosnate glave i tanki prstenovi za uska mjesta. Drška s užljebljenjem.

#### Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran preko nikla.

Duljina ključa L: 185 mm

maksimalni  $\varnothing$  prstena  $D_1$  maks: 17,8 mm

maksimalni  $\varnothing$  prstena  $D_2$  maksimalni: 22,5 mm

maksimalna visina prstena  $h_{1\text{ maks}}$ : 8 mm

maksimalna visina prstena  $h_{2\text{ maks}}$ : 9,5 mm

### Tehnički opis

maksimalni $\varnothing$ prstena $D_1$ maks	17,8 mm
Torx®-profil 2	E18
Duljina ključa L	185 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	8 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_2$ maksimalni	22,5 mm
Torx®-profil 1	E14
maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	9,5 mm
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

