

HOLEX**Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 17X19mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619705 17X19
GTIN	4045197673398
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu; s ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s uskom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S ovalnim, dobro prijanjajućim držačem, izuzetno stabilan. Do veličine 12×14mm sa šesterokutnim prstenom od veličine 14×17mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

Duljina ključa L	213 mm
maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$	12 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_1 \text{ maks}$	31,2 mm
Širina ključa 2	19 mm
maksimalna visina prstena $h_{2 \text{ maks}}$	13 mm
maksimalni \varnothing prstena $D_2 \text{ maksimalni}$	33,3 mm
Širina ključa 1	17 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke