

**Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 24X27mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 619200 24X27 |
| GTIN | 4018754022007 |
| Razred artikla | 63A |

Opis**Izvedba:**

S ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s preciznom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S dvostrukom drškom od T profila spretnom za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos snage, posebno praktična i lagana za rukovanje. Do veličine 12×14 mm sa šesterokutnim prstenom – od veličine 14×17 mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Materijal:**

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------|
| maksimalni Ø prstena D ₁ maks | 40,5 mm |
| maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni | 44,5 mm |
| Duljina ključa L | 270 mm |
| Širina ključa 2 | 27 mm |
| maksimalna visina prstena h ₁ maks | 16 mm |
| maksimalna visina prstena h ₂ maks | 17,5 mm |
| Širina ključa 1 | 24 mm |
| Dimenzije širine ključa | metrički |
| Standard | DIN 3118 / ISO 3318 |
| Položaj ključa | 10 stupanj |

| | |
|-----------------|---------------------------|
| Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu |
| Materijal | Čelik legiran kromom |
| Površina | kromirano (ne ljušti se) |
| otvoreni prsten | da |
| Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |