

**Dvostrani okasti ključ, ravni, za Torx® vijke, Torx® profil: E20XE24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Ravnog oblika. Plosnate glave i tanki prstenovi za uska mjesta. Drška s užljebljenjem.

Materijal:

Čelik legiran kromom; kromiran preko nikla.

Duljina ključa L: 227 mm

maksimalni \varnothing prstena D_1 maks: 24,7 mm

maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni: 29,2 mm

maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$: 10,5 mm

maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$: 12,5 mm

Tehnički opis

maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	12,5 mm
maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni	29,2 mm
Duljina ključa L	227 mm
Torx®-profil 1	E20
Torx®-profil 2	E24
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	10,5 mm
maksimalni \varnothing prstena D_1 maks	24,7 mm
Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke

