

**Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 30X32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619200 30X32
GTIN	4018754022021
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

S ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s preciznom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S dvostrukom drškom od T profila spretnom za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos snage, posebno praktična i lagana za rukovanje. Do veličine 12×14 mm sa šesterokutnim prstenom – od veličine 14×17 mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Materijal:**

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

Tehnički opis

Širina ključa 2	32 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	50,5 mm
maksimalna visina prstena h _{2 maks}	22 mm
maksimalna visina prstena h _{1 maks}	20 mm
Duljina ključa L	300 mm
Širina ključa 1	30 mm
maksimalni Ø prstena D ₁ maks	48,5 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)
otvoreni prsten	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke