



## Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 10X12mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	619200 10X12
GTIN	4018754021918
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

S ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s preciznom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S dvostrukom drškom od T profila spretnom za rukovanje. Optimalna čvrstoća savijanja, dobar prijenos snage, posebno praktična i lagana za rukovanje. Do veličine 12×14 mm sa šesterokutnim prstenom – od veličine 14×17 mm s dvostrukim šesterokutom.

#### Standard:

**DIN 3118 / ISO 3318**

#### Materijal:

Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

### Tehnički opis

Duljina ključa L	160 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_2$ maksimalni	22,5 mm
maksimalna visina prstena $h_{2\text{ maks}}$	9,5 mm
Širina ključa 2	12 mm
maksimalna visina prstena $h_{1\text{ maks}}$	8,5 mm
maksimalni $\varnothing$ prstena $D_1$ maks	19,5 mm
Širina ključa 1	10 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Postupak izrade	kovano u ljevačkom kalupu
Materijal	Čelik legiran kromom
Površina	kromirano (ne ljušti se)
otvoreni prsten	da
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke