

HOLEX**Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 24X27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619705 24X27
GTIN	4045197673428
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu; s ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s uskom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S ovalnim, dobro prijanjajućim držačem, izuzetno stabilan. Do veličine 12×14mm sa šesterokutnim prstenom od veličine 14×17mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

Širina ključa 1	24 mm
maksimalna visina prstena $h_{2 \text{ maks}}$	17 mm
maksimalni \varnothing prstena D_2 maksimalni	46,4 mm
Duljina ključa L	258 mm
maksimalni \varnothing prstena D_1 maks	42,4 mm
Širina ključa 2	27 mm
maksimalna visina prstena $h_{1 \text{ maks}}$	16 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke