

HOLEX**Otvoreni dvostrani okasti ključ, širina ključa: 8X10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	619705 8X10
GTIN	4045197673329
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovan u kalupu; s ojačanim prstenom; stoga posebno stabilan; otvori ključeva s uskom tolerancijom. Glave pod kutom od 10°.

S ovalnim, dobro prijanjajućim držačem, izuzetno stabilan. Do veličine 12×14mm sa šesterokutnim prstenom od veličine 14×17mm s dvostrukim šesterokutom.

Standard:**DIN 3118 / ISO 3318****Materijal:**

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Tehnički opis

maksimalni Ø prstena D ₁ maks	17,8 mm
Širina ključa 2	10 mm
maksimalna visina prstena h ₁ maks	6,5 mm
Duljina ključa L	139 mm
Širina ključa 1	8 mm
maksimalna visina prstena h ₂ maks	7,5 mm
maksimalni Ø prstena D ₂ maksimalni	19,3 mm
Dimenzije širine ključa	metrički
Standard	DIN 3118 / ISO 3318
Položaj ključa	10 stupanj

Materijal	Krom-vanadij-čelik
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Ključ za vijke