

**Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm), 150×25×51, tip: EK60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	596220 EK60
GTIN	9003178284839
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak** s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. **Univerzalna primjena** na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

**Upotreba:**

Za kaljene čelike i HSS.

**Specifikacija:**

**Plemeniti korund** bijeli, stupanj tvrdoće M.

**Dio isporuke:**

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

**Napomena:**

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

**Tehnički opis**

Stupanj finoće	srednje
Granulacija	60

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Specifikacija	Plemeniti korund bijeli, stupanj tvrdoće M
Sredstvo za brušenje	Plemeniti korund bijeli
Postupak brušenja	Brusni stalak
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	32 mm
Oblik	1
Ø ploče D	150 mm
Širina ploče T	25 mm
Atribut imena proizvoda	150×25×51
Ø prihvata H	51 mm
Vrsta proizvoda	Ploča brusnog stalka

## Pribor

Garnitura redukcijskih prstena za prirodno brušenje brusne ploče 51 mm

596000 51