



Dijamantne kombinirane lončaste brusne ploče za Deckel S0/S0E P×D×V (mm), 75×26×20, tip: D15



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	597111 D15
GTIN	9003175860241
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Lončaste brusne ploče s CBN odnosno dijamantnom brusnom prevlakom.

Visokoučinkovite alatne brusne ploče sa superabrazivnom oblogom sredstva za brušenje (CBN odn. dijamant) u spoju od sintetičke smole za maksimalan vijek trajanja kod podjednako visokog učinka skidanja. Sendvič sustav tijela nosača od aluminijskih kompozitnih materijala osigurava visoko prigušenje vibracija, a time i mirno brušenje s konstantnim rezultatima brušenja pri visokoj kvaliteti površine.

Upotreba:

Za ekonomično pred i fino brušenje HSS-a, igli od tvrdog metala bez izmjene brusne ploče za Deckel S0/S0E. Uvijek koristiti paru s br. 597111/597112 odnosno 597121/597122.

Dijamantna prevlaka za visokoučinkovito brušenje materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže Fe poput tvrdog metala, polikristalnih alatnih materijala (PKD), keramičkih materijala (PKS). **Specifikacija D15C50B, D64C50B W-karbidi.**

Tehnički opis

Granulacija	D15
-------------	-----

Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Specifikacija	D15C50B
Sredstvo za brušenje	Diamant
Postupak brušenja	Brušenje alata
Oblik	11A2
Ø ploče D	75 mm
Širina ploče T	26 mm
Atribut imena proizvoda	75×26×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	8 mm
brusna prevlaka, visina X	2 mm
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		