

**Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm), 175×25×51, tip: NK60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	596350 NK60
GTIN	9003170681346
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. **Univerzalna primjena** na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

Upotreba:

Za građevinske čelike i nisko legirane čelike te sivi lijev.

Specifikacija:

Normalan korund sivoplavi, tvrdoće M.

Dio isporuke:

Uključuje reduksijske prstene za navedene provrte.

Napomena:

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

Tehnički opis

Stupanj finoće	srednje
Granulacija	60

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Specifikacija	Normalan korund sivoplavi, stupanj tvrdoće M
Sredstvo za brušenje	Normalni korund sivoplavi
Postupak brušenja	Brusni stalak
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	32 mm
Oblik	1
Ø ploče D	175 mm
Širina ploče T	25 mm
Atribut imena proizvoda	175×25×51
Ø prihvata H	51 mm
Vrsta proizvoda	Ploča brusnog stalka

Pribor

Garnitura redukcijskih prstena za prirodno bušenje brusne ploče 51 mm

596000 51