



## Diamant lončaste brusne ploče P×D×V (mm), 100×35×20, tip: D181



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	597520 D181
GTIN	9003176765897
Razred artikla	53Y

### Opis

#### Izvedba:

**Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom.** Gruba granulacija za najveće volumene odrezivanja. **Specifikacija: D181C75B DIAGO W-karbid.**

#### Upotreba:

**Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate.** Za brušenje **alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo.** Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

### Tehnički opis

Granulacija	D181
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Specifikacija	D181C75B DIAGO W-karbid
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Postupak brušenja	Brušenje alata
Oblik	11V9
Ø ploče D	100 mm
Širina ploče T	35 mm

Atribut imena proizvoda	100×35×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	2 mm
brusna prevlaka, visina X	10 mm
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		