



Niske cipele, crne/srebrne Black Eagle Safety 41.1 Low ESD, S1P, EU veličina cipela: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	092284 40
GTIN	4044465250606
Razred artikla	04Y

Opis

Izvedba:

Prozirane i moderne zaštitne cipele za nošenje na zatvorenom i otvorenom. Vodootporne.

- **Prozirani materijal gornjeg dijela od mikrovlakana/tekstila.**
- **Unutarnja podstava otporna je na trenje i prozirna.**
- **Praktični brzi zatvarač za brzo, jednostavno i sigurno obuvanje i izuvanje.**
- **Posebni (perivi) ulošci za upijanje znoja.**
- **Protuklizni gumeni potplat.**
- **Amortizacija pete od PU pjene.**
- **ESD oprema.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 35 – 51.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S1P

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Composite

Zaštita od probijanja: Tekstil

Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200 °C

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191

Tehnički opis

Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona)	Preko 200 °C
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
EU veličina obuće	40
Razred zaštite	S1P
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Composite
Zaštita od probijanja	Tekstil
Seriya	Black Eagle Safety
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela