

**Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm), 200×25×51, tip: NK60****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	596400 NK60
GTIN	9003177183614
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak** s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. **Univerzalna primjena** na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

**Upotreba:**

Za građevinske čelike i nisko legirane čelike te sivi lijev.

**Specifikacija:**

**Normalan korund** sivoplavi, tvrdoće M.

**Dio isporuke:**

Uključuje reduksijske prstene za navedene provrte.

**Napomena:**

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

**Tehnički opis**

Stupanj finoće	srednje
Granulacija	60

Kratka oznaka brusnog sredstva	A
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Specifikacija	Normalan korund sivoplavi, stupanj tvrdoće M
Sredstvo za brušenje	Normalni korund sivoplavi
Postupak brušenja	Brusni stalak
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	32 mm
Oblik	1
Ø ploče D	200 mm
Širina ploče T	25 mm
Atribut imena proizvoda	200×25×51
Ø prihvata H	51 mm
Vrsta proizvoda	Ploča brusnog stalka

## Pribor

Garnitura redukcijskih prstena za prirodno bušenje brusne ploče 51 mm	596000 51
---	-----------