



CBN kombinirane lončaste brusne ploče za Deckel S0 / S0E P×D×V (mm), 100×30×20, tip: B64



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	597122 B64
GTIN	9003171749335
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Lončaste brusne ploče s CBN odnosno dijamantnom brusnom prevlakom.

Visokoučinkovite alatne brusne ploče sa superabrazivnom oblogom sredstva za brušenje (CBN odn. dijamant) u spoju od sintetičke smole za maksimalan vijek trajanja kod podjednako visokog učinka skidanja. Sendvič sustav tijela nosača od aluminijskih kompozitnih materijala osigurava visoko prigušenje vibracija, a time i mirno brušenje s konstantnim rezultatima brušenja pri visokoj kvaliteti površine.

Upotreba:

Za ekonomično pred i fino brušenje HSS-a, igli od tvrdog metala bez izmjene brusne ploče za Deckel S0 / S0E. Uvijek koristiti paru s br. 597111 / 597112 odnosno 597121 / 597122.

CBN prevlaka za visokoučinkovito brušenje materijala s dugim odvojenim česticama i onih koji sadrže Fe kao npr. kaljenih, visokolegiranih krom čelika i HSS materijala (uključujući kvalitete metalurškog praha) i legure na bazi nikla. **Specifikacija: B17C50B, B64C50B HSS.**

Tehnički opis

Granulacija	B64
-------------	-----

Kratka oznaka brusnog sredstva	CBN
Specifikacija	B64C50B HSS
Sredstvo za brušenje	kubični bornitrid
Postupak brušenja	Brušenje alata
Oblik	11A2
Ø ploče D	100 mm
Širina ploče T	30 mm
Atribut imena proizvoda	100×30×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	8 mm
brusna prevlaka, visina X	2 mm
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
suho	prikladno		