

**Lončaste brusne ploče, keramičke P×D×V (mm), 100×50×20, tip: EK80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	597020 EK80
GTIN	9003170096270
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Lončaste brusne ploče s: **Plemeniti korund bijeli. Specifikacija: SD83AII7PVK3F steel universal.**

Upotreba:

Za dodatno brušenje svrdla, glodala itd. Preporučeno je mokro oštrenje s emulzijom, odnosno reznim uljem.

Tehnički opis

Granulacija	80
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Sredstvo za brušenje	Plemeniti korund bijeli
Specifikacija	SD83AII7PVK3F steel universal
Postupak brušenja	Brušenje alata
Oblik	6
Ø ploče D	100 mm

Širina ploče T	50 mm
Atribut imena proizvoda	100×50×20
Ø prihvata H	20 mm
Debljina zida	10 mm
Debljina dna E	10 mm
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča