


**Lončaste brusne ploče, keramičke P×D×V (mm), 100×50×20, tip: SC80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

Lončaste brusne ploče s: **Silicij-karbid zeleni. Specifikacija: C80I5V15-W-karbid.**

**Upotreba:**

**Za dodatno brušenje svrdla, glodala itd.** Preporučeno je mokro oštrenje s emulzijom, odnosno reznim uljem.

**Tehnički opis**

Granulacija	80
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid zeleni
Specifikacija	C80I5V15-W-karbid
Postupak brušenja	Brušenje alata
Oblik	6
Ø ploče D	100 mm

Širina ploče T	50 mm
Atribut imena proizvoda	100×50×20
Ø prihvata H	20 mm
Debljina zida	10 mm
Debljina dna E	10 mm
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča