

**CBN tanjuraste brusne ploče PxDxV (mm), 125x23x20, tip: B151****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	597440 B151
GTIN	9003176418397
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Brusne ploče s CBN superabrazivnom prevlakom vezane sa sintetičkom smolom za maksimalan vijek trajanja kod učestalo velikog volumena odrezivanja. Sendvič sustav tijela nosača od aluminijskih kompozitnih materijala osigurava visoko prigušenje vibracija, a time i mirno brušenje s konstantnim rezultatima brušenja pri visokoj kvaliteti površine. Za površinu srednje visoke kvalitete uz vrlo velike volumene odrezivanja. **Specifikacija: B151C75B AMIGO-HSS.**

Upotreba:

Za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje visokolegiranih (HSS) alatnih čelika i kaljenih čelika, Stellita.

Tehnički opis

Granulacija	B151
Specifikacija	B151C75B AMIGO-HSS
Kratka oznaka brusnog sredstva	CBN
Postupak brušenja	Brušenje alata

Sredstvo za brušenje	kubični bornitrid
Oblik	12C2F
Ø ploče D	125 mm
Širina ploče T	23 mm
Atribut imena proizvoda	125×23×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	5 mm
brusna prevlaka, visina X	4 mm
brusna prevlaka, širina U	5 mm
Vrsta proizvoda	Brusni tanjur

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		