

HOLEX**Endoskopska sonda, fleksibilna, Ø 5,5 mm, duljina sonde: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	492937 1000
GTIN	4045197894540
Razred artikla	42L

Opis**Izvedba:**

Čvrsta, voodootporna glava sonde (IP67) od VA čelika s mogućnošću prigušivanja bijelim LED-lampicama. Smjer gledanja 0°.

Sonda je, zahvaljujući zaštitnom crijevu od metalnog pletiva, osobito otporna. Prikladna za lijevane dijelove s oštrim bridovima. Izrazito fleksibilna. Kut otvaranja slike 90°.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Idealno za inspekciju teško dostupnih mjesta, npr. **automobili:** motor, prijenosnik, spremnik za gorivo, karoserija, kontrolnih ploča, itd. **Zrakoplovstvo:** motori, turbine, sustavi vodova.

Građevinarstvo: procjena građevne konstrukcije, štete prouzročene vodom, okuženost štetočinama. **Izgradnja cjevovoda:** Zavareni šavovi, otkrivanje ostataka stranih tijela, curenja.

Hidraulički sustavi: cilindri, curenja. **Grijanje-sanitarije-klima:** peći, kamini, bojleri, klima uređaji, sustavi odvođenja. **Suzbijanje štetočina:** košnice, osinjaci, gnijezda ptica, prolazi insekata. **Policija, carina:** pregled vozila, pregled robe.

Odgovara:

Sve izvedbe endoskopa br. 492923; 492924; 492925; 492928.

Napomena:

Drugi tipovi sonde (do 30 m) s drugim Ø glave sonde i smjerovima gledanja dostupni su na upit.

Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 67
Rezolucija kamere	640×480 px
Atribut imena proizvoda	Ø 5,5 mm

Vrsta proizvoda

Sonda