

**Lončaste brusne ploče, keramičke PxDxV (mm), 100x50x20, tip: EK80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

Lončaste brusne ploče s: **Plemeniti korund bijeli. Specifikacija: SD83AII7PVK3F steel universal.**

**Prednost:**

**Natapanje sintetičkom smolom** s obodne strane za povećanu stabilnost bridova. **Natapanje sintetičkom smolom s obodne strane** za povećanu stabilnost bridova.

**Upotreba:**

**Za dodatno brušenje svrdla, glodala itd.** Preporučeno je mokro oštrenje s emulzijom, odnosno reznim uljem.

**Tehnički opis**

Granulacija	80
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Sredstvo za brušenje	Plemeniti korund bijeli
Specifikacija	SD83AII7PVK3F steel universal
Postupak brušenja	Brušenje alata

Oblik	6
Ø ploče D	100 mm
Širina ploče T	50 mm
Atribut imena proizvoda	100×50×20
Ø prihvata H	20 mm
Debljina zida	10 mm
Debljina dna E	10 mm
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča