

**Niske cipele, crne/zelene POTENCY ESD, S1P, EU veličina cipela: 38****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	092370 38
GTIN	8023796419315
Razred artikla	09M

Opis**Izvedba:**

Zaštitne cipele POTENCY, modernog dizajna.

- **Gornji dio od prozirne kombinacije tkanine i kože.**
- **Podstava od 100% poliestera, prozirna, antibakterijska, otporna na trenje.**
- **Anatomski potplat s udubljenjima od PU, uz sposobnost ublažavanja udarca.**
- **Potplat PU/TPU.**
- **BOA® zatvarač.**
- **ESD oprema.**

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Napomena:

Roba se nalazi u skladištu u EU veličinama 39 – 46, postoji mogućnost narudžbe u veličinama 36 – 47.

elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Razred zaštite: S1P

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij

Zaštita od probijanja: Tekstil

Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilu 191

Osobina: Okretni zatvarač

Tehnički opis

Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju	Aluminij
Zaštita od probijanja	Tekstil
Razred zaštite	S1P
Standard	Opskrba umetcima, provjereno prema građ. prototipu prema DGUV pravilu 191
EU veličina obuće	38
Osobina	Okretni zatvarač
Spol	Muškarci
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Vrsta proizvoda	Zaštitna cipela