

HOLEX**Garnitura nasadnih cjevastih ključeva, broj ključeva: 6/1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	620320 6/1
GTIN	4045197438317
Razred artikla	62C

Opis**Izvedba:**

Od tankostijenog poboljšanog čelika, s poprečnim provrtom za polugu.

Standard:

DIN 896 B

Materijal:

Cijev od poboljšanog čelika, kromirana.

Dio isporuke:

Po 1 nasadni cijevni ključ br. 620120: Vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17

Tehnički opis

Broj ključeva	6
Broj okretnih klinova	1
Pakiranje	Plastična torbica
Standard	DIN 896 B
Materijal	poboljšani čelik, kromiran
Površina	kromirano

Vrsta proizvoda

Nasadni ključ

Pribor

Poluga, cilindrična Ø×ukupna duljina 6X160 mm	621600 6X160
Poluga, stupnjevana ukupna duljina 175 mm	621800 175
Poluga, cilindrična Ø×ukupna duljina 10X200 mm	621600 10X200
Poluga, stupnjevana ukupna duljina 180 mm	621800 180
Poluga, stupnjevana ukupna duljina 245 mm	621800 245
Poluga, cilindrična Ø×ukupna duljina 8X180 mm	621600 8X180
Cjevasti ključ širina ključa 12X13 mm	620120 12X13
Cjevasti ključ širina ključa 6X7 mm	620120 6X7
Cjevasti ključ širina ključa 14X15 mm	620120 14X15
Cjevasti ključ širina ključa 16X17 mm	620120 16X17
Cjevasti ključ širina ključa 10X11 mm	620120 10X11
Cjevasti ključ širina ključa 8X9 mm	620120 8X9