

**Garnitura nasadnih cjevastih ključeva, broj ključeva: 11/3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	620320 11/3
GTIN	4045197438836
Razred artikla	62C

**Opis****Izvedba:**

Od tankostijenog poboljšanog čelika, s poprečnim provrtom za polugu.

**Standard:**

**DIN 896 B**

**Materijal:**

Cijev od poboljšanog čelika, kromirana.

**Dio isporuke:**

Po 1 nasadni cijevni ključ br. 620120: Vel. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

**Tehnički opis**

Broj okretnih klinova	3
Broj ključeva	11
Pakiranje	Plastična torbica
Standard	DIN 896 B
Materijal	poboljšani čelik, kromiran

Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

## Pribor

Poluga, cilindrična Øxukupna duljina 6X160 mm	621600 6X160
Poluga, cilindrična Øxukupna duljina 14X320 mm	621600 14X320
Poluga, cilindrična Øxukupna duljina 16X400 mm	621600 16X400
Poluga, cilindrična Øxukupna duljina 10X200 mm	621600 10X200
Poluga, cilindrična Øxukupna duljina 12X250 mm	621600 12X250
Poluga, stupnjevana ukupna duljina 245 mm	621800 245
Poluga, stupnjevana ukupna duljina 180 mm	621800 180
Poluga, stupnjevana ukupna duljina 175 mm	621800 175
Poluga, cilindrična Øxukupna duljina 8X180 mm	621600 8X180
Cjevasti ključ širina ključa 14X15 mm	620120 14X15
Cjevasti ključ širina ključa 21X24 mm	620120 21X24
Cjevasti ključ širina ključa 10X11 mm	620120 10X11
Cjevasti ključ širina ključa 12X13 mm	620120 12X13
Cjevasti ključ širina ključa 18X19 mm	620120 18X19
Cjevasti ključ širina ključa 30X34 mm	620120 30X34
Cjevasti ključ širina ključa 6X7 mm	620120 6X7
Cjevasti ključ širina ključa 8X9 mm	620120 8X9
Cjevasti ključ širina ključa 20X22 mm	620120 20X22
Cjevasti ključ širina ključa 27X32 mm	620120 27X32
Cjevasti ključ širina ključa 16X17 mm	620120 16X17