

**Diamant tanjurasta brusna ploča P×D×V (mm), 100×25×20, tip: D126****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	597710 D126
GTIN	9003178154200
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

**Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom.** Univ. granulacija za površinu srednje i visoke kvalitete uz vrlo velike volumene odrezivanja. **Specifikacija: D126C75B DIAGO W-karbid.**

**Upotreba:**

**Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate.** Za brušenje **alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo.** Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

**Tehnički opis**

Granulacija	D126
Specifikacija	D126C75B DIAGO W-karbid
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Postupak brušenja	Brušenje alata
Sredstvo za brušenje	Diamant

Oblik	12A2D
Ø ploče D	100 mm
Širina ploče T	25 mm
Atribut imena proizvoda	100×25×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	12 mm
brusna prevlaka, visina X	3 mm
Vrsta proizvoda	Brusni tanjur

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		