



Diamant lončaste brusne ploče P×D×V (mm), 125×40×20, tip: D126



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	597560 D126
GTIN	9003176799465
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom. Univ. granulacija za površinu srednje i visoke kvalitete uz vrlo velike volumene odrezivanja. **Specifikacija: D126C75B DIAGO W-karbid.**

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje **alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo.** Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

Tehnički opis

Granulacija	D126
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Specifikacija	D126C75B DIAGO W-karbid
Sredstvo za brušenje	Diamant
Postupak brušenja	Brušenje alata
Oblik	11V9
Ø ploče D	125 mm

Širina ploče T	40 mm
Atribut imena proizvoda	125×40×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	3 mm
brusna prevlaka, visina X	10 mm
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		