

**Rezna ploča P×D×V (mm), 100×1×20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	598500
GTIN	9003172021591
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Abrazivne rezne ploče od korunda bez tkanine, uvezane sintetičkom smolom, za sve čelike i HSS.

Upotreba:

- Rezanje na stacionarnim reznim brusilicama (ne reže materijale ojačane vlaknima, tj. nije prikladna za ručno rezanje).
- Radna brzina 30–maksimalno 80 m/s.

Specifikacija:

A80N4B68 HSS.

Napomena:

Ploče za brušenje pile dostupne na upit.

Oblik: 41N

Oblik: 41N

Tehnički opis

Postupak brušenja	Odrezivanje
-------------------	-------------

Sredstvo za brušenje	Korund, bez tkanine, povezan umjetnom smolom
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	A80N4B68 HSS
optimalno za materijal	HSS
optimalno za materijal	čelik
Oblik	41N
Ø ploče D	100 mm
Širina ploče T	1 mm
Atribut imena proizvoda	100×1×20
Ø prihvata H	20 mm
Pogonski stroj	Stacionarni strojevi za odvajanje
preporučena brzina	30 - 50 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		