

**Diamant lončaste brusne ploče P×D×V (mm), 100×20×20, tip: D91****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	597620 D91
GTIN	9003171945409
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom. Universalkörnung für mittelfeine, feine Oberflächengüte bei sehr guter Abtragsleistung. **Spezifikation: D91C75B DIAGO W-Carbide.**

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje **alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo.** Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

Tehnički opis

Granulacija	D91
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Specifikacija	D91C75B DIAGO W-karbid
Sredstvo za brušenje	Dijamant
Postupak brušenja	Brušenje alata

Oblik	12V9
Ø ploče D	100 mm
Širina ploče T	20 mm
Atribut imena proizvoda	100×20×20
Ø prihvata H	20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana	2 mm
brusna prevlaka, visina X	10 mm
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Tvrđi metal (HM)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		