



Dijamantni poravnjivač s MK1 prihvatom, težina dijamanta: 1,5kt



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	599720 1,5
GTIN	9003178055569
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Standardni poravnjivač brusnih ploča za sve strojeve s prikladnim prihvatom. Poravnjivači su predviđeni kao **jednokratni**, treba ih potpuno obnoviti nakon dostizanja granice istrošenosti. (Ne mogu se izmjenjivati u držaču).

S površinama za ključ za jednostavnu demontažu. Jednokratni **jednozrnati** dijamantni poravnjač.

Upotreba:

Za precizno poravnanje i naknadno oštrenje brusnih ploča radi (ponovne) izrade definirane konture brusnog alata (aksijalno i radijalno odstupanje brusne ploče, površinska struktura, svojstva pri radu). Za pojedinačnu izradu i izradu u malim serijama, osigurati dostatno rashladno podmazivanje. Zbog kratkog puta stezanja se (slobodna duljina $2 \times D$) izbjegavaju problemi vibriranja. Za ravne, **lagano konkavne i konveksne** profile brusnih ploča za vanjsko cilindrično brušenje, površinsko brušenje, **unutarnje cilindrično brušenje i brušenje bez šiljastih srhova**. Obavezno paziti na odgovarajući ugradni položaj (nagib 3° do 15° za središte brusne ploče za oba smjera osi). Za ravnomjerno trošenje okrenuti ravnalicu u držaču u redovnim vremenskim intervalima za 90° .

Tehnički opis

Težina dijamanta	1,5 kt
Tip ispravljača	Jednozrnati
Ukupna duljina	49 mm
za dimenzije brusnih pločica	$\varnothing 400 \times 100 - \varnothing 800 \times 50$ mm
Glava $\varnothing D_2$	12,4 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva

D

Vrsta proizvoda

Ručni poravnjivač