

Garant**DNGA 110408, BU7220, izvedba rezne oštrice: G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255442 G
GTIN	4045197895271
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

S 2 oštrice.

Opis:

Novi CBN predstavlja uravnoteženu kombinaciju otpornosti na trošenje i vlačnu čvrstoću. Prikladan za univerzalnu primjenu na kaljenom čeliku do 67 HRC u kombinaciji sa posebnim kosim profilom. Za primjenu kod kontinuiranog, kao i kod lagano i snažno prekinutog reza.

Vrsta: BU7220

Izvedba rezne oštrice: G

Dubina reza a_p : 0,05 - 0,2 mmPosmak f : 0,05 - 0,15 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 90 - 140 m/min**Tehnički opis**

Rezni materijal	CBN
Dubina reza a_p	0,05 - 0,2 mm
Vrsta	BU7220

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 140 m/min
Posmak f	0,05 - 0,15 mm/okr
Izvedba rezne oštrice	G
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNGA 110408
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	BU7220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		