

**Garant****WNGA 080404, BU7220, izvedba rezne oštrice: G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255475 G
GTIN	4045197895479
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

S 3 oštrice.

**Opis:**

Novi CBN predstavlja uravnoteženu kombinaciju otpornosti na trošenje i vlačnu čvrstoću. Prikladan za univerzalnu primjenu na kaljenom čeliku do 67 HRC u kombinaciji sa posebnim kosim profilom. Za primjenu kod kontinuiranog, kao i kod lagano i snažno prekinutog reza.

Vrsta: BU7220

Izvedba rezne oštrice: G

Dubina reza  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Posmak f: 0,05 - 0,15 mm/okr

Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 90 - 140 m/min**Tehnički opis**

Izvedba rezne oštrice	G
Dubina reza $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 140 m/min
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak $f$	0,05 - 0,15 mm/okr
Vrsta	BU7220
Rezni materijal	CBN
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNGA 080404
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	BU7220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		