

**Garant****CCGW 09T302, BU7220, izvedba rezne oštrice: G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265412 G
GTIN	4045197895530
Razred artikla	21H

**Opis****Izvedba:**

S 2 oštrice.

Kutni radijus: 0,2 mm

Vrsta: BU7220

Dubina reza  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmPosmak  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/okrBrzina reza  $v_c$  glavna primjena: 120 - 160 m/min

Izvedba rezne oštrice: G

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Izvedba rezne oštrice	G

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	120 - 160 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	CBN
Vrsta	BU7220
Posmak f	0,04 - 0,12 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGW 09T302
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	BU7220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		