

Garant**TCGW 16T308, BU7220, izvedba rezne oštrice: G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265454 G
GTIN	4045197895677
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

S 3 oštrice.

Vrsta: BU7220

Izvedba rezne oštrice: G

Dubina reza a_p : 0,03 - 0,12 mmPosmak f : 0,04 - 0,12 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 160 m/min**Tehnički opis**

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 160 m/min
Vrsta	BU7220
Izvedba rezne oštrice	G
Dubina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Posmak f	0,04 - 0,12 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	CBN
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCGW 16T308
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	BU7220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		