

Garant
TCGW 110204, BU7220, izvedba rezne oštrice: G

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	265448 G
GTIN	4045197895653
Razred artikla	21H

Opis
Izvedba:

S 3 oštrice.

Vrsta: BU7220

Izvedba rezne oštrice: G

Dubina reza a_p : 0,03 - 0,12 mm

Posmak f : 0,04 - 0,12 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 120 - 160 m/min

Tehnički opis

Rezni materijal	CBN
Vrsta	BU7220
Dubina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Izvedba rezne oštrice	G
Posmak f	0,04 - 0,12 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 160 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCGW 110204
Broj zamjena/oštrica	3
Atribut imena proizvoda	BU7220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		