

## Granični kontrolni trn s brojčanom tolerancijom bez povećanja mjere zbog trošenja, tip: I



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484028 I
GTIN	2050001952752
Razred artikla	48B

### Opis

Polje tolerancije: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kvaliteta: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nazivna mjera: 50.001 - 60 mm, Intervall: 0,001

#### Izvedba:

Mjerno tijelo od prvakasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Granični kontrolni trn bez povećanja mjere zbog trošenja na dobroj strani.

**Granični kontrolni trn** s brojčanom tolerancijom npr. br. 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

#### Napomena:

- Navedite točni Ø nazivne dimenzije s poljem tolerancije (A-ZC) i kvalitetom (6-13) ili toleranciju izraženu brojkama ( $\pm$ ).
- Međumjera kontrolnog trna su samo granični kontrolni trnovi s mjerama decimalnog zareza!

Kalibriranje: L6

Nazivna mjera: 50,001 - 60 mm

### Tehnički opis

Polje tolerancije	A
Polje tolerancije	G
Polje tolerancije	H
Polje tolerancije	J
Polje tolerancije	K

Polje tolerancije	M
Polje tolerancije	N
Polje tolerancije	P
Polje tolerancije	R
Polje tolerancije	S
Polje tolerancije	B
Polje tolerancije	T
Polje tolerancije	U
Polje tolerancije	V
Polje tolerancije	X
Polje tolerancije	Y
Polje tolerancije	Z
Polje tolerancije	ZA
Polje tolerancije	C
Polje tolerancije	D
Polje tolerancije	E
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	JS
Polje tolerancije	CD
Polje tolerancije	EF
Polje tolerancije	FG
Polje tolerancije	ZC
Polje tolerancije	ZB
Vrijednost tolerancije	-2,3 - 4,6
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 2245-1
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Kvaliteta	7
Kvaliteta	12

Kvaliteta	10
Kvaliteta	8
Kvaliteta	6
Kvaliteta	9
Kvaliteta	13
Kvaliteta	11
Vrsta šablone	Ispitni kontrolnik
Nazivna mjera	50,001 - 60 mm
Kalibriranje	L6
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

## Usluge

Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkkS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	019620 60
Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	018400 60
Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	028300 60
DAkkS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	028340 60