

Granični kontrolni trn s brojčanom tolerancijom bez povećanja mjere zbog trošenja, tip: E



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 484028 E |
| GTIN | 2050001952714 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Polje tolerancije: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kvaliteta: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nazivna mjera: 18.001 - 24 mm, Intervall: 0,001

Izvedba:

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Granični kontrolni trn bez povećanja mjere zbog trošenja na dobroj strani.

Granični kontrolni trn s brojčanom tolerancijom npr. br. 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Napomena:

- Navedite točni Ø nazivne dimenzije s poljem tolerancije (A-ZC) i kvalitetom (6-13) ili toleranciju izraženu brojkama (\pm).
- Međumjera kontrolnog trna su samo granični kontrolni trnovi s mjerama decimalnog zareza!

Kalibriranje: L6

Nazivna mjera: 18,001 - 24 mm

Tehnički opis

| | |
|-------------------|---|
| Polje tolerancije | A |
| Polje tolerancije | G |
| Polje tolerancije | H |
| Polje tolerancije | J |
| Polje tolerancije | K |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Polje tolerancije | M |
| Polje tolerancije | N |
| Polje tolerancije | P |
| Polje tolerancije | R |
| Polje tolerancije | S |
| Polje tolerancije | B |
| Polje tolerancije | T |
| Polje tolerancije | U |
| Polje tolerancije | V |
| Polje tolerancije | X |
| Polje tolerancije | Y |
| Polje tolerancije | Z |
| Polje tolerancije | ZA |
| Polje tolerancije | C |
| Polje tolerancije | D |
| Polje tolerancije | E |
| Polje tolerancije | F |
| Polje tolerancije | JS |
| Polje tolerancije | CD |
| Polje tolerancije | EF |
| Polje tolerancije | FG |
| Polje tolerancije | ZB |
| Polje tolerancije | ZC |
| Vrijednost tolerancije | -1,65 - 3,3 |
| Standard | DIN 7164 |
| Standard | DIN 2245-1 |
| Standard | DIN EN ISO 1938-1 |
| Kvaliteta | 7 |
| Kvaliteta | 10 |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Kvaliteta | 6 |
| Kvaliteta | 9 |
| Kvaliteta | 12 |
| Kvaliteta | 11 |
| Kvaliteta | 13 |
| Kvaliteta | 8 |
| Nazivna mjera | 18,001 - 24 mm |
| Vrsta šablone | Ispitni kontrolnik |
| Kalibriranje | L6 |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni trn |

Usluge

| | |
|---|-----------|
| Označavanje laserska izrada natpisa tip | 018940 |
| Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 018400 60 |
| DAkkS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 019620 60 |
| Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 028300 60 |
| DAkkS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 028340 60 |