

Granični kontrolni trn s brojčanom tolerancijom bez povećanja mjere zbog trošenja, tip: K



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484028 K
GTIN	2050001952776
Razred artikla	48B

Opis

Polje tolerancije: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kvaliteta: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nazivna mjera: 90.001 - 99.999 mm, Intervall: 0,001

Izvedba:

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Granični kontrolni trn bez povećanja mjere zbog trošenja na dobroj strani.

Granični kontrolni trn s brojčanom tolerancijom npr. br. 484028 28 + 0,01 / - 0,02.

Napomena:

- **Navedite točni Ø nazivne dimenzije s poljem tolerancije (A-ZC) i kvalitetom (6-13) ili toleranciju izraženu brojkama (±).**
- **Međumjera kontrolnog trna su samo granični kontrolni trnovi s mjerama decimalnog zarez!**

Kalibriranje: L6

Nazivna mjera: 90,001 - 99,999 mm

Tehnički opis

Polje tolerancije	A
Polje tolerancije	G
Polje tolerancije	H
Polje tolerancije	J
Polje tolerancije	K

Polje tolerancije	M
Polje tolerancije	N
Polje tolerancije	P
Polje tolerancije	R
Polje tolerancije	S
Polje tolerancije	B
Polje tolerancije	T
Polje tolerancije	U
Polje tolerancije	V
Polje tolerancije	X
Polje tolerancije	Y
Polje tolerancije	Z
Polje tolerancije	ZA
Polje tolerancije	C
Polje tolerancije	D
Polje tolerancije	E
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	JS
Polje tolerancije	CD
Polje tolerancije	EF
Polje tolerancije	FG
Polje tolerancije	ZC
Polje tolerancije	ZB
Vrijednost tolerancije	-2,7 - 5,4
Standard	DIN 7164
Standard	DIN 2245-1
Standard	DIN EN ISO 1938-1
Kvaliteta	7
Kvaliteta	10

Kvaliteta	11
Kvaliteta	12
Kvaliteta	6
Kvaliteta	8
Kvaliteta	9
Kvaliteta	13
Nazivna mjera	90,001 - 99,999 mm
Vrsta šablone	Ispitni kontrolnik
Kalibriranje	L6
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkkS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 200 mm	019620 200
Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 200 mm	018400 200
Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 200 mm	028300 200
DAkkS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 200 mm	028340 200