

Granični kontrolnik s brojčanom tolerancijom s povećanjem mjere zbog trošenja, tip: I



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 484026 I |
| GTIN | 2050001952530 |
| Razred artikla | 48B |

Opis

Polje tolerancije: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kvaliteta: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nazivna mjera: 50.001 - 60 mm, Intervall: 0,001

Izvedba:

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s povećanim dimenzijama zbog trošenja prema DIN 7164.

Granični kontrolni trnovi s brojčanom tolerancijom npr. br. 484026 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Napomena:

- **Navedite točni Ø nazivne dimenzije s poljem tolerancije (A-ZC) i kvalitetom (6-13) ili toleranciju izraženu brojkama (±).**
- **Međumjera kontrolnog trna su samo granični kontrolni trnovi s mjerama decimalnog zarez!**
- **Glatki (ravni) Ø s ISO dosjedom pogledajte pod br. 484000; 484020; 484040 ili na upit.**
- **Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027; 484028.**

Kalibriranje: L6

Nazivna mjera: 50,001 - 60 mm

Tehnički opis

| | |
|-------------------|---|
| Polje tolerancije | A |
| Polje tolerancije | G |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Polje tolerancije | H |
| Polje tolerancije | J |
| Polje tolerancije | K |
| Polje tolerancije | M |
| Polje tolerancije | N |
| Polje tolerancije | P |
| Polje tolerancije | R |
| Polje tolerancije | S |
| Polje tolerancije | B |
| Polje tolerancije | T |
| Polje tolerancije | U |
| Polje tolerancije | V |
| Polje tolerancije | X |
| Polje tolerancije | Y |
| Polje tolerancije | Z |
| Polje tolerancije | ZA |
| Polje tolerancije | C |
| Polje tolerancije | D |
| Polje tolerancije | E |
| Polje tolerancije | F |
| Polje tolerancije | JS |
| Polje tolerancije | CD |
| Polje tolerancije | EF |
| Polje tolerancije | FG |
| Polje tolerancije | ZB |
| Polje tolerancije | ZC |
| Vrijednost tolerancije | -2,3 - 4,6 |
| Standard | DIN 7164 |
| Standard | DIN EN ISO 1938-1 |

| | |
|-----------------|--------------------|
| Standard | DIN 2245-1 |
| Kvaliteta | 12 |
| Kvaliteta | 6 |
| Kvaliteta | 7 |
| Kvaliteta | 10 |
| Kvaliteta | 13 |
| Kvaliteta | 8 |
| Kvaliteta | 9 |
| Kvaliteta | 11 |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (dobar) |
| Vrsta šablone | Kontrolnik (loš) |
| Nazivna mjera | 50,001 - 60 mm |
| Kalibriranje | L6 |
| Vrsta proizvoda | Kontrolni trn |

Usluge

| | |
|---|-----------|
| Označavanje laserska izrada natpisa tip | 018940 |
| Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 018400 60 |
| DAkKS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 019620 60 |
| Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 028300 60 |
| DAkKS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm | 028340 60 |