

Granični kontrolnik s brojčanom tolerancijom s povećanjem mjere zbog trošenja, tip: C



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484026 C
GTIN	2050001952479
Razred artikla	48B

Opis

Polje tolerancije: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kvaliteta: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nazivna mjera: 10.001 - 14 mm, Intervall: 0,001

Izvedba:

Mjerno tijelo od prvoklasnog čelika za izradu kontrolnih trnova, kaljenog, popuštenog, brušenog i lepanog.

Mjerne strane ovih radnih kontrolnih trnova izrađuju se s povećanim dimenzijama zbog trošenja prema DIN 7164.

Granični kontrolni trnovi s brojčanom tolerancijom npr. br. 484026 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Napomena:

- **Navedite točni Ø nazivne dimenzije s poljem tolerancije (A-ZC) i kvalitetom (6-13) ili toleranciju izraženu brojkama (±).**
- **Međumjera kontrolnog trna su samo granični kontrolni trnovi s mjerama decimalnog zarez!**
- **Glatki (ravni) Ø s ISO dosjedom pogledajte pod br. 484000; 484020; 484040 ili na upit.**
- **Prihvatna šablona (bez dimenzija za trošenje) pogledajte pod br. 484027; 484028.**

Kalibriranje: L6

Nazivna mjera: 10,001 - 14 mm

Tehnički opis

Polje tolerancije	A
Polje tolerancije	G

Polje tolerancije	H
Polje tolerancije	J
Polje tolerancije	K
Polje tolerancije	M
Polje tolerancije	N
Polje tolerancije	P
Polje tolerancije	R
Polje tolerancije	S
Polje tolerancije	B
Polje tolerancije	T
Polje tolerancije	U
Polje tolerancije	V
Polje tolerancije	X
Polje tolerancije	Y
Polje tolerancije	Z
Polje tolerancije	ZA
Polje tolerancije	C
Polje tolerancije	D
Polje tolerancije	E
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	JS
Polje tolerancije	CD
Polje tolerancije	EF
Polje tolerancije	FG
Polje tolerancije	ZB
Polje tolerancije	ZC
Vrijednost tolerancije	-1,35 - 2,7
Standard	DIN 7164
Standard	DIN EN ISO 1938-1

Standard	DIN 2245-1
Kvaliteta	13
Kvaliteta	11
Kvaliteta	8
Kvaliteta	10
Kvaliteta	12
Kvaliteta	6
Kvaliteta	9
Kvaliteta	7
Nazivna mjera	10,001 - 14 mm
Vrsta šablone	Kontrolnik (dobar)
Vrsta šablone	Kontrolnik (loš)
Kalibriranje	L6
Vrsta proizvoda	Kontrolni trn

Usluge

Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
DAkKS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	019620 60
Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 20 mm	018400 20
Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 20 mm	028300 20
DAkKS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	028340 60