

## Kontrolnik za granični utor na vratilu s brojčanom tolerancijom, tip: B



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	484408 B
GTIN	2050001956583
Razred artikla	48B

### Opis

Nazivna mjera: 6.001 - 8.999 mm

Kvaliteta: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Polje tolerancije: A; B; C; CD; D; E; EF; F; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZB; ZC

#### Izvedba:

Kontrolnik za granični utor na vratilu s dobrom i lošom stranom. Dobra strana s **povećanim mjerama zbog trošenja** prema DIN 7164. Tijelo mjerke od kaljenog čelika.

Za međudimenzije ili brojčanu toleranciju.

#### Upotreba:

Za ispitivanje plosnatih dosjeda npr. kod utora.

#### Standard:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

#### Napomena:

Primjer: 15,8 m6 ili 41,04 + 0,01 / – 0,02.

Kalibriranje: L6

Nazivna mjera: 6,001 - 8,999 mm

### Tehnički opis

Nazivna mjera	6,001 - 8,999 mm
Kvaliteta	7
Kvaliteta	8
Kvaliteta	9
Kvaliteta	10

Kvaliteta	11
Kvaliteta	12
Kvaliteta	13
Polje tolerancije	A
Polje tolerancije	B
Polje tolerancije	C
Polje tolerancije	CD
Polje tolerancije	D
Polje tolerancije	E
Polje tolerancije	EF
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	FG
Polje tolerancije	G
Polje tolerancije	H
Polje tolerancije	J
Polje tolerancije	JS
Polje tolerancije	M
Polje tolerancije	K
Polje tolerancije	N
Polje tolerancije	P
Polje tolerancije	R
Polje tolerancije	T
Polje tolerancije	S
Polje tolerancije	U
Polje tolerancije	V
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	X
Polje tolerancije	Z
Polje tolerancije	ZA

Polje tolerancije	ZC
Polje tolerancije	ZB
Polje tolerancije	A
Polje tolerancije	G
Polje tolerancije	H
Polje tolerancije	J
Polje tolerancije	K
Polje tolerancije	M
Polje tolerancije	N
Polje tolerancije	P
Polje tolerancije	R
Polje tolerancije	S
Polje tolerancije	B
Polje tolerancije	T
Polje tolerancije	U
Polje tolerancije	V
Polje tolerancije	X
Polje tolerancije	Y
Polje tolerancije	Z
Polje tolerancije	ZA
Polje tolerancije	ZB
Polje tolerancije	ZC
Polje tolerancije	C
Polje tolerancije	D
Polje tolerancije	E
Polje tolerancije	F
Polje tolerancije	CD
Polje tolerancije	EF
Polje tolerancije	FG

Polje tolerancije	JS
Kalibriranje	L6
Vrsta proizvoda	Granična osovinska šablona s utorom

**Usluge**

Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 20 mm	018400 20
DAkKS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	019620 60
Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 20 mm	028300 20
DAkKS kalibriranje Granični kontrolni trn maks. Ø 60 mm	028340 60