



Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metala, Svrdlo Ø: 4-10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, **iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica**. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica.

Upotreba:

Precizno **bušenje** u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

Sadržaj:

Po 1 svrdlo: Vel. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Napomena:

Pozor – koristiti samo za bušenje (bez udara)!

Tehnički opis

Broj svrdla	5
SvrdloØ	4 - 10 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM

Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo

Pribor

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 10 mm	787040 10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 5 mm	787040 5
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 6 mm	787040 6
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 4 mm	787040 4
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala Svrdlo Ø 8 mm	787040 8