



## Garnitura višenamjenskih svrdala od tvrdog metala dugačko, Svrdo Ø: 6-12mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787055 6-12
GTIN	9002741072880
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, **iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica**. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica. Cijela duljina 400 mm, duljina spirale 300 mm.

#### Upotreba:

Precizno **bušenje** u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

#### Sadržaj:

Po 1 svrdlo: Vel. (Ø) 6; 8; 10; 12 mm

#### Napomena:

**Pozor – koristiti samo za bušenje (bez udara)!**

### Tehnički opis

Broj svrdla	4
SvrdoØ	6 - 12 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo

**Pribor**

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø 8 mm	787045 8
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø 10 mm	787045 10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø 12 mm	787045 12
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metaladugačko Svrdlo Ø 6 mm	787045 6