



Garnitura višenamjenskih svrdla od tvrdog metala, 1/4 cola (E 6,3), Svrdlo Ø: 4-10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787057 4-10
GTIN	9002740999959
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Pločica od tvrdog metala, dijamantom brušena sa svih strana, **iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica**. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica. Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s nastavcima od 1/4 cola (**E 6,3**).

Upotreba:

Precizno **bušenje** u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

Sadržaj:

Po 1 svrdlo: Vel. (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Napomena:

Pozor – koristiti samo za bušenje (bez udara)!

Tehnički opis

SvrdloØ	4 - 10 mm
Broj svrdla	5
Broj oštrica Z	2

Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Šesterokutna drška za nastavke	E 6,3
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo

Pribor

Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrđlo Ø 5 mm	787047 5
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrđlo Ø 6 mm	787047 6
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrđlo Ø 4 mm	787047 4
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrđlo Ø 10 mm	787047 10
Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala s bitovima od 1/4 cola (E 6,3) Svrđlo Ø 8 mm	787047 8