



Višenamjensko svrdlo od tvrdog metala dugačko, Svrdlo Ø: 10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787045 10
GTIN	9002741045952
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Pločica od tvrdog metala, dijamentom brušena sa svih strana, **iznimno oštra, vrlo tvrdih reznih oštrica**. Patentirani 4 stupnjevana užljebljenja za brzo odvođenje odvojenih čestica.

Upotreba:

Precizno **bušenje** u pločicama, zidu i betonu, metalu, drvu i plastičnim materijalima.

Napomena:

Pozor – koristiti samo za bušenje (bez udara)!

Tehnički opis

SvrdloØ	10 mm
Duljina spirale	300 mm
ukupna duljina	400 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Drška	Cilindrična drška
Vrsta proizvoda	Višenamjensko svrdlo