

Kliješta za montažu prstena s rascjepom, ukupna duljina: 200mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	719955 200
GTIN	4003773031208
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Specijalno oblikovani šiljci za montažu prstena s rascjepom bez zahvatnih rupa. S oprugom za otvaranje.

Kliješta polirana, drške prevučene plastikom. Čeljusti ukošene 30°.

Upotreba:

Za prstene s rascjepom i sigurnosne prstene bez hvatnih rupa.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Minimalni otvor procjepa	2,2 mm
ukupna duljina	200 mm
za Ø vratila	od 12 mm
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom	Prstene s rascjepom i sigurnosni prstene bez zahvatnih rupa
Oblik čeljusti	30° pod kutom
Drška	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadij čelik

Površina	brunirano
Zglob s integriranom oprugom za otvaranje	da
Zamjenjivi vrhovi	ne
Vrsta proizvoda	Kliješta za sigurnosne prstenove