



Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela, TwinForce®, polirana sa zahvatnim tuljcima, ukupna duljina: 180mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 723180 180 |
| GTIN | 4003773074779 |
| Razred artikla | 73F |

Opis

Izvedba:

Snažna glava, induktivno kaljena oštrica (cca. 64 HRC), umetnuti zglob s ekscentričnom izvedbom dvostrukog zgloba.

Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške s višekomponentnim navlakama.

Prednost:

Nadmoćnija i snažnija kliješta za rezanje kabela s 50% manjim zahtjevom sile u odnosu na uobičajena snažna kliješta za rezanje kabela iste veličine. Podešavanje sječiva smanjuje utrošak snage.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| ukupna duljina | 180 mm |
| Kapacitet rezanja meke žice do Ø | 5,5 mm |
| Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø | 3,2 mm |
| Kapacitet rezanja čelične žice do Ø | 3 mm |
| Oznaka proizvođača | TwinForce |
| Standard | DIN ISO 5749 |

| | |
|--|--|
| Drška | Višekomponentna navlaka |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC). |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik |
| Površina | Fosfatirana kliješta, glava polirana. |
| Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | da |
| s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | ne |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |