



Multiplikator okretnog momenta u limenom kućištu, maks. izlazni moment: 5000Nm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	659975 5000
GTIN	4018754186822
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Mehaničko, ručno upravljanje multiplikatora momenta za kontrolirano stezanje vijka. Multiplikator i nosač od visoko kvalitetnog čelika. Sa zaštitom od opterećenja za sigurnost.

Ulazni pogon s unutarnjim četverokutom za alate za pogone poput račni, T ručice, momentnog ključa. Korisno je pokretanje momentnim ključem kako bi se osigurala maksimalna opteretivost uređaja i kontroliranje vrijednosti stezanja vijaka. **Izlazni pogon** s četverokutnim prihvatom nasadnih ključeva (prvenstveno koristite nasadne ključeve za strojne odvijače zbog velikih momenata).

Precizni planetarni pogon osigurava točan prijenos momenta s dugoročnom točnošću od $\pm 5\%$. Isporuka u limenom koferu.

Prednost:

Multiplikatori momenta omogućuju prijenos visokih momenata uz razmjerno malu polugu.

Tehnički opis

Četverokutni nastavak	1.1/2 col
preporučeni momentni ključ / područje pritezanja	400 Nm
Težina	10,4 kg
Ø D	120 mm
Nepovratna blokada	da

Broj potpornih uređaja	1
Osigurač protiv preopterećenja	da
Prijenos okretnog momenta/učinkovito multipliciranje momenta	1:17
Izlazni Četverokut	3/4 col
maksimalna izlazna kompetencija	5000 Nm
maksimalni ulazni moment	294 Nm
Podlaganje pogona	20:1
Duljina D (L)	400 mm
Visina H	180 mm
Mjerna tehnika	mehaničko
Točnost mjerenja	5 %
Serijski broj	MULTIPOWER MP300
Vrsta proizvoda	Momentni ključ