

**Mehaničarska kliješta za rezanje kabela, kromirana, ukupna duljina: 125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	724000 125
GTIN	4003773018506
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

S uskom glavom i induktivno kaljenim oštricama. Tvrdoća oštrice cca. 63 HRC. Umetnuti zglob. Kliješta kromirana, drške prevučene plastikom.

**Standard:**

**DIN ISO 5749**

**Materijal:**

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	0,6 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	2,5 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	1 mm
ukupna duljina	125 mm
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
s oprugom za otvaranje	ne
Standard	DIN ISO 5749
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 63 HRC).

Materijal	Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta