



## Kliješta za opružne obujmice, ukupna duljina: 250mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	719965 250
GTIN	4003773077329
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Na temelju kliješta za vodene pumpe Cobra® kovanih u kalupu s finim stupnjevanim namještanjem. S posebnim čeljustima za držanje samosteznih cijevnih obujmica; **Čeljusti zakretne za 360°**. Kliješta atramentirana u crnoj boji.

#### Prednost:

Potrebna mala sila zbog snažnije poluge. Otvor čeljusti do 80 mm.

#### Upotreba:

Za sigurno hvatanje opružnih obujmica, standardnih i žičanih obujmica za uštedu prostora kao i opružnih obujmica.

### Tehnički opis

Širina otvora	80 mm
Broj ureza za fino podešavanje	25
ukupna duljina	250 mm
sa zasunom	ne
Stezni raspon	≥ 40 mm
Nominalna veličina	70 mm
maks. put stezanja	40 mm
Izvedba drške	presvučeno plastikom
Materijal	Krom-vanadin elektročelik, kovan, kaljen u ulju

Površina kliješta	atramentirano u sivoj boji
Čeljust 360° okretna	da
Brzo podešavanje	da
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta