



Snažna kliješta za rezanje, kromirana, s navlakama, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	723100 200
GTIN	4003773035367
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.

Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Tehnički opis

Kapacitet rezanja meke žice do Ø	4,2 mm
ukupna duljina	200 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	2,5 mm
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal	Krom-vanadij-čelik

Površina	kromirano
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela	ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta