

**Kliješta za rezanje debele žice, čeona, ukupna duljina: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	722000 200
GTIN	4003773033172
Razred artikla	73F

**Opis****Izvedba:**

Oštrice induktivno kaljene (cca. 64 HRC), ekstremne poluge za ajmanju primjenu sile. Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

**Standard:**

**DIN ISO 5743**

**Materijal:**

Vanadij elektročelik, kovan i više puta kaljen u ulju.

**Tehnički opis**

Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	3 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	1 - 6 mm
ukupna duljina	200 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3,5 mm
Standard	DIN ISO 5743
Drška	presvučeno plastikom
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal	Krom-vanadij čelik za visoki učinak
Površina	atramentirano u crnoj boji
Glava	polirano

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta